

## AMPOULES FLUORESCENTES



**XB186**



**XB168**

| Puissance nominale W     | Lampe | Longueur nominale" | Culot                     | No modèle    | No fab                   | Qté /caisse | Description   | Intensité lumineuse initiale (lumens) | Prix /Caisse |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------|
| <b>T5</b>                |       |                    |                           |              |                          |             |   |                                       |              |
| 6                        | T5    | 9                  | Mini à 2 broches          | <b>XD077</b> | F6T5                     | 10          | Blanc froid   | 270                                   |              |
| 14                       | T5    | 24                 | Mini à 2 broches          | <b>XG943</b> | FP14/835/ECO             | 40          | 3500 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 1200                                  |              |
| 14                       | T5    | 24                 | Mini à 2 broches          | <b>XG944</b> | FP14/841/ECO             | 40          | 4100 K, 85 IRC, PPentron <sup>MD</sup> Ecologic                   | 1200                                  |              |
| 24                       | T5    | 24                 | Mini à 2 broches          | <b>XG945</b> | FP24/841/HO/ECO          | 40          | 4100 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 1750                                  |              |
| 28                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG946</b> | FP28/835/ECO             | 40          | 3500 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 2600                                  |              |
| 28                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG947</b> | FP28/841/ECO             | 40          | 4100 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 2600                                  |              |
| 54                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG948</b> | FP54/830/HO/ECO          | 40          | 3000 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 4450                                  |              |
| 54                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG949</b> | FP54/835/HO/ECO          | 40          | 3500 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 4450                                  |              |
| 54                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG950</b> | FP54/841/HO/ECO          | 40          | 4100 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 4450                                  |              |
| 54                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG951</b> | FP54/850/HO/ECO          | 40          | 5000 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 4310                                  |              |
| 54                       | T5    | 48                 | Mini à 2 broches          | <b>XG952</b> | FP54/865/HO/ECO          | 40          | 6500 K, 85 IRC, Pentron <sup>MD</sup> Ecologic                    | 4100                                  |              |
| <b>T8</b>                |       |                    |                           |              |                          |             |   |                                       |              |
| 15                       | T8    | 18                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB160</b> | F15T8/D                  | 24          | Lumière du jour   | 750                                   |              |
| 15                       | T8    | 18                 | Moyen à 2 broches         | <b>XA572</b> | F15T8/CW                 | 24          | Blanc froid   | 825                                   |              |
| 17                       | T8    | 24                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB177</b> | F017/841/XP/ECO          | 30          | 4100 K, 75 IRC, Octron <sup>MD</sup> 700 XP, Eco,                 | 1325                                  |              |
| 17                       | T8    | 24                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG933</b> | F017/835/ECO             | 30          | 3500 K, 82 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 Ecologic                 | 1350                                  |              |
| 25                       | T8    | 36                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB178</b> | F025/830/XP/ECO          | 30          | 3000 K, 75 IRC, Octron <sup>MD</sup> 700 XP, Eco,                 | 2050                                  |              |
| 25                       | T8    | 36                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG934</b> | F025/841/XP/ECO3         | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 2175                                  |              |
| 25                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG937</b> | F032/25 W/835/XP/SS/ECO  | 30          | 3500 K, 83 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XV Supersaver Ecologic   | 2400                                  |              |
| 25                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG938</b> | F032/25 W/841/XP/SS/ECO3 | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XV Supersaver Ecologic   | 2500                                  |              |
| 28                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG936</b> | F028/850XP/XP/SS/ECO3    | 30          | 5000 K, 81 IRC, Octron <sup>MD</sup> XP Supersaver Ecologic       | 2600                                  |              |
| 28                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG960</b> | F028/841/XV/SS/ECO       | 30          | 4100 K, 83 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XV Supersaver Ecologic   | 2600                                  |              |
| 28                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG968</b> | F028/835/XV/SS/ECO       | 30          | 3500 K, 83 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XV Supersaver Ecologic   | 2600                                  |              |
| 28                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG935</b> | F028/841/XP/SS/ECO3      | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Supersaver Ecologic   | 2725                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG964</b> | F032/V41/ECO             | 30          | 4100 K, 90 IRC, Octron <sup>MD</sup> Vivid Value Ecologic         | 2450                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG972</b> | F032/865/ECO             | 30          | 6500 K, 80 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 Ecologic                 | 2875                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XE745</b> | F032/V50/ECO             | 30          | 5000 K, 75 IRC, Octron <sup>MD</sup> 700, Eco,                    | 2250                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG940</b> | F032/865/XP/ECO          | 30          | 6500 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 2900                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XC526</b> | F032/835/ECO             | 30          | 3500 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800, Eco,                    | 2950                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB917</b> | F032/841/ECO             | 30          | 4100 K, 75 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800, Eco,                    | 2950                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG961</b> | F032/841/XP/XL/ECO3      | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> XP XL Ecologic               | 2950                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG973</b> | F032/835/XP/ECO3         | 30          | 3500 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 3000                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG969</b> | F032/835/XPS/ECO3        | 30          | 3500 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XPS Ecologic             | 3100                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG965</b> | F032/850/XP/ECO3         | 30          | 5000 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 3000                                  |              |
| 32                       | T8    | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG939</b> | F032/841/XP/ECO3         | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 3000                                  |              |
| 40                       | T8    | 60                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG941</b> | F040/841/XP/ECO3         | 30          | 4100 K, 85 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XP Ecologic              | 3750                                  |              |
| 59                       | T8    | 96                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG942</b> | F096/841/ECO             | 24          | 4100 K, 82 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 XV Supersaver Ecologic   | 5900                                  |              |
| <b>T12</b>               |       |                    |                           |              |                          |             |   |                                       |              |
| 20                       | T12   | 24                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB162</b> | F20T12/D                 | 30          | Lumière du jour   | 1075                                  |              |
| 30                       | T12   | 36                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB163</b> | F30T12/CW/RS             | 30          | Blanc froid rapid start   | 2200                                  |              |
| 30                       | T12   | 36                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG971</b> | F30T12/WW/RS             | 30          | 3000 K, 52 IRC, Standard  | 2275                                  |              |
| 34                       | T12   | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XE688</b> | F34/CWX/SS/2/30          | 30          | Blanc froid Supersaver <sup>MD</sup>                              | 1925                                  |              |
| 34                       | T12   | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG927</b> | F34CWX/SS (F40CWX/SS)    | 30          | 4100 K, 87 IRC, Supersaver <sup>MD</sup>                          | 1925                                  |              |
| 34                       | T12   | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XG963</b> | F34/CWX/SS/30            | 30          | 4100 K, 87 IRC, Deluxe Supersaver <sup>MD</sup>                   | 1925                                  |              |
| 40                       | T12   | 48                 | Moyen à 2 broches         | <b>XB165</b> | F40DX                    | 30          | Lumière du jour deluxe  | 2180                                  |              |
| 60                       | T12   | 96                 | À une broche              | <b>XE660</b> | F96T12/CW/XS/SOPC        | 15          | Blanc froid   | 3850                                  |              |
| 75                       | T12   | 96                 | À une broche              | <b>XB168</b> | F96T12/DX                | 15          | Lumière du jour deluxe  | 4360                                  |              |
| 75                       | T12   | 96                 | À une broche              | <b>XG930</b> | F96T12/CWX               | 15          | 4100 K, 87 IRC, Slimline  | 4400                                  |              |
| <b>EN U</b>              |       |                    |                           |              |                          |             |   |                                       |              |
| 31                       | T8    | 22,5               | Moyen à 2 broches         | <b>XG991</b> | FB031/841                | 15          | 4100 K, 82 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800 Curvalume <sup>MD</sup>  | 2725                                  |              |
| 32                       | T8    | 22,5               | Moyen à 2 broches         | <b>XB186</b> | FB032/841/6/ECO          | 16          | 4100 K 82 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800                           | 2850                                  |              |
| 32                       | T8    | 22,5               | Moyen à 2 broches         | <b>XG932</b> | FB032/835/6/ECO          | 16          | 3500 K, 82 IRC, Curvalume <sup>MD</sup>                           | 2850                                  |              |
| 32                       | T8    | 22,5               | Moyen à 2 broches         | <b>XB187</b> | FB032/830/6/ECO          | 16          | 3000 K, 82 IRC, Octron <sup>MD</sup> 800                          | 2850                                  |              |
| 40                       | T12   | 22,5               | Moyen à 2 broches         | <b>XG931</b> | FB40/CWX/6               | 12          | 4100 K, 87 IRC, démarrage rapide Curvalume <sup>MD</sup>          | 2100                                  |              |
| <b>À RENDEMENT ÉLEVÉ</b> |       |                    |                           |              |                          |             |   |                                       |              |
| 60                       | T12   | 48                 | Contact double en retrait | <b>XG928</b> | F48T12/CW/HO             | 30          | 4200 K, 60 IRC, rendement élevé                                   | 4050                                  |              |
| 85                       | T12   | 72                 | Contact double en retrait | <b>XG929</b> | F72T12/CW/HO             | 15          | 4200 K, 60 IRC, rendement élevé                                   | 6250                                  |              |
| 110                      | T12   | 96                 | Encastré D.C.             | <b>XB188</b> | F96T12/CW/HO/COLDTEMP    | 15          | Blanc froid pour utilisations en température froide seulement     | 8600                                  |              |
| 110                      | T12   | 96                 | Encastré D.C.             | <b>XB190</b> | F96T12/D/HO/COLDTEMP     | 15          | Lumière du jour pour utilisations en température froide seulement | 7600                                  |              |